

# Engate do tirante CRSG-M8

Número de referência: 13568

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                                         | Valor                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tamanho                                                | M8                                                                                                                                                                                                                |
| Posição de montagem                                    | Qualquer um                                                                                                                                                                                                       |
| De acordo com a norma                                  | DIN 71752<br>ISO 8140                                                                                                                                                                                             |
| Conexão roscada                                        | Rosca fêmea M8                                                                                                                                                                                                    |
| Classe de resistência à corrosão (CRC)                 | 2 - tensão moderada da corrosão                                                                                                                                                                                   |
| Em conformidade com LABS                               | VDMA24364-B2-L                                                                                                                                                                                                    |
| Adequação para a produção de baterias de íões de lítio | Não se podem utilizar metais com mais de 5% de cobre em massa, zinco ou níquel. Exceções: níquel em aços, superfícies níqueladas quimicamente, placas de circuito impresso, cabos, conectores elétricos e bobinas |
| Temperatura ambiente                                   | -40 oC...150 oC                                                                                                                                                                                                   |
| Peso do produto                                        | 52.2 g                                                                                                                                                                                                            |
| Material da haste articulada                           | Aço de alta liga                                                                                                                                                                                                  |
| Observação sobre os materiais                          | Em conformidade com a RoHS                                                                                                                                                                                        |
| Material da cavilha                                    | Aço de alta liga                                                                                                                                                                                                  |
| Material da porca                                      | Aço de alta liga                                                                                                                                                                                                  |
| Material do fusível                                    | Aço de alta liga                                                                                                                                                                                                  |