

## Bobina do solenoide VACS-C-C1-5

Número de referência: 8025331

FESTO



### Ficha técnica

| Característica                         | Valor                                 |
|----------------------------------------|---------------------------------------|
| Posição de montagem                    | Qualquer um                           |
| De acordo com a norma                  | IEC 61010-1                           |
| Ciclo de funcionamento                 | 100%                                  |
| Classe de isolamento                   | H                                     |
| Características da bobina              | 12V CC: 2,6W                          |
| Flutuações permissíveis da tensão      | +/- 10 %                              |
| Certificado                            | c UL us - Recognized (OL)             |
| Autoridade emissora do certificado     | UL MH18122                            |
| Ambiente restrito e temperatura média  | -10 - 50 °C                           |
| Classe de resistência à corrosão (CRC) | 2 - tensão moderada da corrosão       |
| Em conformidade com LABS               | VDMA24364-B1/B2-L                     |
| Temperatura do meio                    | -10 oC...50 oC                        |
| Nível de proteção                      | IP65                                  |
| Temperatura ambiente                   | -10 oC...60 oC                        |
| Peso do produto                        | 36.1 g                                |
| Ligação elétrica                       | Tipo C<br>De acordo com EN 175301-803 |
| Tipo de montagem                       | Com porca moleteada                   |
| Observação sobre os materiais          | Em conformidade com a RoHS            |
| Material da caixa                      | PA<br>Aço                             |
| Material da bobina do solenoide        | Cobre<br>Aço<br>Termoplástico         |
| Material do enrolamento                | Cobre                                 |