

Bobina do solenoide
VACN-N-K11-1-0.5-U4-M
Número de referência: 8029146

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tipo de atuação	Elétrico
Posição de montagem	Qualquer um
Ciclo de funcionamento	100%
Classe de isolamento	H
Classe de isolamento do fio esmaltado	H
Características da bobina	24V CC: 4,6W
Flutuações permissíveis da tensão	+/- 10 %
Classificação marítima	Ver certificado
Certificação de proteção contra explosões fora da UE	Class I, Div. 1 (CA) Class I, Div. 1 (US) Class I, Div. 2 (CA) Class II, Div. 1 (CA) Class II, Div. 1 (US) Class III, Div. 1 (CA) Class III, Div. 1 (US) EPL Gb (US)
Prevenção e proteção contra explosões	Class I, Div. 1 (CA) Classe I, Div. 1 (US) Class I, Div. 2 (CA) Class II, Div. 1 (CA) Class II, Div. 1 (US) Class III, Div. 1 (CA) Class III, Div. 1 (US) Zona 1 (US)
Autoridade emissora do certificado	CSA 265489 DNV TAA000011J FM 3053936
Tipo de proteção contra ignição para gás	AEx m II T4 Ex m II T4
Ex-temperatura ambiente	-20 °C <= Ta <= +60 °C
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364 zona III
Nível de proteção	IP65
Temperatura ambiente	-20 oC...60 oC
Peso do produto	207 g
Ligação elétrica	Cabo

Característica	Valor
Comprimento do cabo	0.61 m
Tipo de montagem	Com porca moleteada
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da caixa	Polímero Aço
Material do enrolamento	Cobre