


# Válvula solenoide VUVG-B18-M52-MZT-F-1R8L

Número de referência: 8031544

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                                                     | Valor                                  |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Função da válvula                                                  | 5/2, monoestável                       |
| Tipo de atuação                                                    | Elétrico                               |
| Tamanho da válvula                                                 | 18 mm                                  |
| Caudal nominal normal (normalizado de acordo com a norma DIN 1343) | 1000 l/min                             |
| Porta de trabalho pneumática                                       | Flange                                 |
| Tensão de funcionamento                                            | 24 V DC                                |
| Pressão operacional                                                | -0.09 MPa...1 MPa<br>-0.9 bar...10 bar |
| Construção                                                         | Bobina do pistão                       |
| Método de reposição                                                | Mola mecânica                          |
| Certificado                                                        | Marca RCM<br>c UL us - Recognized (OL) |
| Nível de proteção                                                  | IP65<br>Com conector fêmea             |
| Largura nominal                                                    | 6.9 mm                                 |
| Função de escape de ar                                             | Estrangulável                          |
| Princípio de vedação                                               | Suave                                  |
| Posição de montagem                                                | Qualquer um                            |
| Acionamento manual auxiliar                                        | Detenção<br>Sem detenção<br>Coberto    |
| Tipo de controlo                                                   | Pilotado                               |
| Conexão da alimentação de ar de piloto                             | Externo                                |
| Sobreposição                                                       | Sobreposição indefinida                |
| Pressão de piloto MPa                                              | 0.3 MPa...0.8 MPa                      |
| Pressão do piloto                                                  | 3 bar...8 bar                          |
| Desligar tempo de comutação                                        | 45 ms                                  |
| Ligar o tempo de comutação                                         | 10 ms                                  |
| Ciclo de funcionamento                                             | 100%                                   |
| Pulso de teste positivo máx. com sinal 0                           | 700 µs                                 |
| Pulso de teste negativo máx. com sinal 1                           | 900 µs                                 |
| Características da bobina                                          | 24V CC: 1,0W                           |
| Flutuações permissíveis da tensão                                  | +/- 10 %                               |

| Característica                         | Valor                                                                                             |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Meio de funcionamento                  | Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                               |
| Nota sobre o meio operacional/controlo | A operação lubrificada é possível (no caso em que a operação lubrificada será sempre obrigatória) |
| Resistência à vibração                 | Teste à aplicação do transporte com gravidade classe 2 de acordo com FN 942017-4 e EN 60068-2-6   |
| Ambiente restrito e temperatura média  | -5 - 50°C<br>Sem redução de resistência ao arranque                                               |
| Resistência a choques                  | Teste ao choque com nível de gravidade 2 de acordo com FN 942017-5 e EN 60068-2-27                |
| Classe de resistência à corrosão (CRC) | 2 - tensão moderada da corrosão                                                                   |
| Em conformidade com LABS               | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                 |
| Classe de sala limpa                   | Classe 5 de acordo com a norma ISO 14644-1                                                        |
| Temperatura do meio                    | -5 oC...60 oC                                                                                     |
| Meio de controlo                       | Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                               |
| Temperatura ambiente                   | -5 oC...60 oC                                                                                     |
| Peso do produto                        | 154 g                                                                                             |
| Ligação elétrica                       | Através da placa de ligação elétrica                                                              |
| Tipo de montagem                       | No guia do coletor                                                                                |
| Observação sobre os materiais          | Em conformidade com a RoHS                                                                        |
| Material de vedações                   | HNBR<br>NBR                                                                                       |
| Material da caixa                      | Liga de alumínio forjada                                                                          |