

Placa de conexão VABS-S1-1S-G38

Cód. do item: 8032642

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Largura	48 mm
Função do escape	com controle de vazão
Conforme a norma	ISO 5599-1
Quantidade máx. de posições da válvula	1
Pressão operacional	-0.09 MPa...1.6 MPa -0.9 bar...16 bar
Pressão de controle MPa	0 MPa...1.6 MPa
Pressão do piloto	0 bar...16 bar
Adequado ao vácuo	sim
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Observação sobre o meio de operação/controle	Admite operação com ar lubrificado (uso obrigatório de ar lubrificado na operação posterior)
Classe de resistência à corrosão KBK	0 - sem resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de armazenamento	-20 oC...60 oC
Temperatura do meio	-10 oC...60 oC
Meio de controle	Ar comprimido, conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Temperatura ambiente	-10 oC...60 oC
Peso do produto	230 g
Tipo de fixação	com orifício de passagem para parafuso M5
Conexão do ar de comando 12/14	G1/8
Conexão pneumática 1	G3/8
Conexão pneumática 2	G3/8
Conexão pneumática 3	G3/8
Conexão pneumática 4	G3/8
Conexão pneumática 5	G3/8
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material da placa de conexão	Alumínio em fundição injetada