

# Conjunto dos filtros finos LFMBA-1/2-D-MIDI

Número de referência: 162662

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                | Valor                                                                |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Tamanho                       | Midi                                                                 |
| Série                         | D                                                                    |
| Posição de montagem           | Vertical +/- 5°                                                      |
| Grau de filtração             | 0.01 µm                                                              |
| Eficiência do filtro          | 99.9999 %                                                            |
| Drenagem do condensador       | Em rotação manual                                                    |
| Construção                    | Filtro de fibra                                                      |
| Volume de condensado máx.     | 43 ml                                                                |
| Proteção da bacia             | Proteção da bacia metálica                                           |
| Pressão operacional           | 1 bar...16 bar                                                       |
| Meio de funcionamento         | Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [6:8:4]<br>Gases inertes |
| Em conformidade com LABS      | VDMA24364-B1/B2-L                                                    |
| Qualidade do ar na saída      | Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [1:7:2]<br>Gases inertes |
| Temperatura do meio           | 1.5 oC...60 oC                                                       |
| Teor em óleo residual         | 0.01 mg/m3                                                           |
| Temperatura ambiente          | -10 oC...60 oC                                                       |
| Peso do produto               | 1300 g                                                               |
| Tipo de montagem              | Instalação em linha<br>Através dos acessórios                        |
| Conexão pneumática 1          | G1/2                                                                 |
| Conexão pneumática 2          | G1/2                                                                 |
| Observação sobre os materiais | Em conformidade com a RoHS                                           |
| Material do filtro            | Fibra borossilicatada                                                |
| Material da caixa             | Zinco fundido                                                        |
| Material do copo              | PC                                                                   |