

# Suporte para ventosa de vácuo ESH-HDL-5-G

Número de referência: 189251

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                              | Valor                                                                   |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Compensador da altura do suporte da ventosa | 30 mm                                                                   |
| Largura nominal                             | 8.5 mm                                                                  |
| Volume                                      | 1.667 cm³                                                               |
| Posição de montagem                         | Vertical                                                                |
| Construção                                  | Conexão de vácuo na lateral<br>Com compensador de altura                |
| Atribuição do suporte da ventosa            | Tamanho 5                                                               |
| Meio de funcionamento                       | Ar atmosférico de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                    |
| Classe de resistência à corrosão (CRC)      | 1 - Baixa resistência à corrosão                                        |
| Em conformidade com LABS                    | VDMA24364-A1-L                                                          |
| Temperatura ambiente                        | -10 oC...60 oC                                                          |
| Peso do produto                             | 273 g                                                                   |
| Tipo de montagem                            | Com porca de travamento                                                 |
| Montagem da ventosa                         | M10                                                                     |
| Conexão de vácuo                            | G1/8                                                                    |
| Observação sobre os materiais               | Em conformidade com a RoHS                                              |
| Material do suporte de retenção             | Alumínio<br>Latão niquelado<br>POM<br>Aço temperado<br>Aço de alta liga |