

**Unidade guia**  
**FEN-20- -GF**  
Número de referência: 19169

**FESTO**



**Ficha técnica**

| Característica                                                        | Valor                                     |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Tamanho                                                               | 20                                        |
| Curso                                                                 | 2 mm...250 mm                             |
| Posição de montagem                                                   | Qualquer um                               |
| Guia                                                                  | Guia do mancal liso                       |
| Construção                                                            | Guia                                      |
| Prevenção e proteção contra explosões                                 | Considerar as informações na certificação |
| Em conformidade com LABS                                              | VDMA24364-B2-L                            |
| Temperatura ambiente                                                  | -20 oC...80 oC                            |
| Força de deslocamento                                                 | 15 N                                      |
| Mobilidade de carga adicional por curso de 10 mm                      | 12 g                                      |
| Peso básico com curso de 0 mm                                         | 873 g                                     |
| Peso adicional por curso de 10 mm                                     | 12 g                                      |
| Centro de gravidade da massa movimentada com curso de 0 mm            | 42 mm                                     |
| Centro de gravidade adicional da carga movimentada por curso de 10 mm | 4.7 mm                                    |
| Tipo de montagem                                                      | Com rosca fêmea                           |
| Observação sobre os materiais                                         | Em conformidade com a RoHS                |
| Material do componente guia                                           | Aço de alta liga                          |
| Material da caixa                                                     | Liga de alumínio anodizado forjada        |
| Material da placa de báscula                                          | Liga de alumínio anodizado forjada        |