

**Anel vedante**  
**NPAS-C1-R-G18-P-FD-P10**  
Número de referência: 2652516

**FESTO**



**Ficha técnica**

| Característica                                       | Valor                                                                                            |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tamanho da embalagem                                 | 10                                                                                               |
| Posição de montagem                                  | Qualquer um                                                                                      |
| Pressão de operação para toda a faixa de temperatura | -0.095 MPa...1.2 MPa<br>-0.95 bar...12 bar<br>-13.775 psi...174 psi                              |
| Meio de funcionamento                                | Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>Água (líquida, sem gelo)<br>Vapor de água |
| Nota sobre o meio operacional/controlo               | É possível o funcionamento com a lubrificação com óleo                                           |
| Em conformidade com LABS                             | VDMA24364-B2-L                                                                                   |
| Alimentação segura                                   | Ver informação complementar do material                                                          |
| Temperatura ambiente                                 | -20 oC...120 oC                                                                                  |
| Torque de aperto nominal                             | 6.5 Nm                                                                                           |
| Tolerância para o torque de aperto nominal           | ± 10%                                                                                            |
| Peso do produto                                      | 0.02 g                                                                                           |
| Conexão pneumática                                   | G1/8                                                                                             |
| Observação sobre os materiais                        | Em conformidade com a RoHS                                                                       |
| Material de vedações                                 | PEEK                                                                                             |