


Válvula de assento angular

VZXF-L-M22C-M-B-N1-240-M1-V4B2T-50-10

Número de referência: 3539785

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Construção	Válvula de assento axial com acionador do pistão
Tipo de atuação	Pneumático
Princípio de vedação	Suave
Posição de montagem	Qualquer um
Tipo de montagem	Instalação em linha
Conexão de cabo	Acoplamento roscado 1 NPT de acordo com ANSI/ASME B 1.20.1
Largura nominal	24 mm
Função da válvula	2/2 vias, solenoide simples, fechado
Direção de fluxo	Não reversível
Pressão média	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar
Pressão nominal do encaixe PN	40
Função de escape de ar	Não estrangulável
Método de reposição	Mola mecânica
Tipo de controle	Pilotado externamente
Conexão pneumática	Rosca interna G1/8
Pressão operacional	0.6 MPa...1 MPa 6 bar...10 bar 87 psi...145 psi
Meio	Vapor Fluido hidráulico de base de óleo mineral Gases inertes Óleo mineral Água Ar comprimido filtrado, grau de filtração 200 µm Fluidos neutros
Direção do fluxo	Abaixo do assento da válvula, para meios gasosos e líquidos
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Viscosidade máx.	600 mm²/s
Temperatura do meio	-40 oC...200 oC
Temperatura ambiente	-10 oC...60 oC
Taxa de fluxo Kv	11 m³/h
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Em conformidade com LABS	VDMA24364 zona III

Característica	Valor
Material da caixa de válvulas	Fundido de aço inoxidável
Número do material do corpo da válvula de processo	1.4408
Material de vedação do fuso	PTFE
Material do vedante do assento	PTFE
Peso do produto	1600 g
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Material da caixa	Latão niquelado