


Miniguias

DGST-8-50-Y12A

Cód. do item: 8085164

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Curso	50 mm
Área/comprimento da posição final ajustável dianteira	17.6 mm
Área/comprimento da posição final ajustável da parte traseira	15.7 mm
Diâmetro do êmbolo	8 mm
Modo de operação da unidade de acionamento	Elemento de fixação
Amortecimento	Amortecimento hidráulico externo
Posição de instalação	Indiferente
Guia	Guia com esferas recirculantes
Estrutura	Êmbolos gêmeos Elemento de fixação Haste Carro
Detecção de posição	para o sensor de proximidade
Pressão operacional	0.15 MPa...0.8 MPa 1.5 bar...8 bar 21.75 psi...116 psi
Velocidade máxima	0.8 m/s
Repetibilidade	<= 0,02 mm
Funcionamento	de dupla ação
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Observação sobre o meio de operação/controle	Admite operação com ar lubrificado (uso obrigatório de ar lubrificado na operação posterior)
Classe de resistência à corrosão KBK	1 - baixa resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Adequação da sala limpa, medida de acordo com ISO 14644-14	Classe 6, conforme ISO 14644-1
Temperatura ambiente	-10 oC...60 oC
Força de impacto nas posições finais	0.4 J
Curso de amortecimento	4 mm
Força máx. Fy	350 N
Força máx. Fz	350 N
Torque máximo Mx	3.2 Nm
Torque máximo My	3 Nm

Característica	Valor
Torque máx. Mz	3 Nm
Força teórica a 6 bar, retorno	45 N
Força teórica a 6 bar, avanço	60 N
Cargas móveis	129.8 g
Peso do produto	251.6 g
Tipo de fixação	com orifício de passagem
Conexão pneumática	M5
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material da tampa	Liga de alumínio
Material vedações	HNBR
Material da guia	POM TPE-E Aço de alta liga
Material corpo	Liga de alumínio
Material da haste	Aço inoxidável de alta liga