


Nó do barramento CPX-FB14

Número de referência: 526174

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Protocolo	CANopen
Dimensões L x C x A	(incl. bloco de interligação) 50 mm x 107 mm x 50 mm
Peso do produto	115 g
Temperatura ambiente	-5 oC...50 oC
Temperatura de armazenamento	-20 oC...70 oC
Nível de proteção	IP65 IP67
Classe de resistência à corrosão (CRC)	1 - Baixa resistência à corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Material da caixa	Reforçado com PA PC
Ecrã LED (específico do produto)	M: Modificar, parametrização PL: alimentação de carga PS: alimentação eletrónica, alimentação do sensor SF: falha no sistema
Ecrã LED (específico do barramento)	IO: estado de entradas/saídas MS: estado do módulo NS: estado da rede
Diagnóstico específico do dispositivo	Diagnóstico orientado pelo canal e pelo módulo Subtensão dos módulos Memória de diagnóstico
Componentes de controlo	Interruptor DIL
Interface do barramento de campo	2x M12 x 1, 5 pinos Tomada Sub-D, 9 pinos Bloco de terminal, 5 pinos Conector Sub-D personalizável
Entradas da capacidade de endereçamento máx.	32 Byte
Saídas de capacidade máx. de endereçamento	32 Byte
Parametrização	Comportamento do diagnóstico Resposta Failsafe Forçamento dos canais Configuração do sinal Parâmetros do sistema
Taxa de transmissão	125, 250, 500 e 1000 kbit/s
Suporte de configuração	Arquivo EDS

Característica	Valor
Funções adicionais	Acesso acíclico a dados via "SDO" Diagnóstico orientado pelo canal através do barramento de campo Parametrização de arranque em texto simples através do barramento de campo O estado do sistema pode ser exibido através dos dados do processo Interface do diagnóstico adicional para unidades do operador
Faixa da tensão de operação CC	18 V...30 V
Tensão de funcionamento nominal CC	24 V
Consumo intrínseco da corrente na tensão de operação nominal	Típic. 200 mA