


Cilindros de curso reduzido ADVC-4-2,5-P

Número de referência: 526897

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Curso	2.5 mm
Diâmetro do pistão	4 mm
Amortecimento	Anéis/placas de amortecimento elástico em ambas as extremidades
Posição de montagem	Qualquer um
Modo de funcionamento	Dupla ação
Construção	Pistão Biela
Detecção de posição	Sem
Pressão operacional	0.2 MPa...0.8 MPa 2 bar...8 bar 29 psi...116 psi
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota sobre o meio operacional/controlo	A operação lubrificada é possível (no caso em que a operação lubrificada será sempre obrigatória)
Classe de resistência à corrosão (CRC)	1 - Baixa resistência à corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-20 oC...80 oC
Força teórica em 6 bar, retração	5.7 N
Força teórica em 6 bar, avanço	7.5 N
Mobilidade da carga	0.2 g
Peso do produto	3 g
Tipo de montagem	Alternativa: Pelo orifício de passagem Através dos acessórios
Conexão pneumática	M3
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da tampa	Liga de alumínio forjada Anodizado
Material de vedações	HNBR NBR
Material da caixa	Liga de alumínio forjada Anodizado
Material da biela	Liga de alumínio forjada Anodizado