

Conjunto da unidade de serviço MSB6

Número de referência: 531030

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	6
Série	MS
Tipo de atuação	Elétrico Manual Pneumático
Bloqueio do atuador	Botão giratório com trava integrada
Posição de montagem	Vertical +/-5º
Grau de filtração	0.01 µm...40 µm
Construção	Módulo de derivação Filtro de carvão ativo Regulador de pressão com manómetro Válvula de escape de arranque suave/rápido Válvula de arranque suave Sensor de fluxo Válvula de fecho Filtro de fibra Regulador de pressão com manómetro Filtro regulador sem manómetro Desidratador da membrana Lubrificante por névoa de óleo padrão proporcional Filtro sinterizado com separador centrífugo Coletor de água Regulador de pressão ajustável eletricamente Regulador do diafragma de precisão comandado
Função do controlador	Pressão de saída constante Com compensação da pressão principal Com escape secundário Com função de fluxo de retorno
Proteção da bacia	Proteção da bacia plástica Integrado como bacia metálica
Indicador da pressão diferencial	Indicador visual Pelo sensor de pressão
Indicador de pressão	Pelo sensor de pressão Com medidor de pressão
Pressão operacional	1.5 bar...20 bar
Taxa de regulação da pressão	1 bar...12 bar
Caudal nominal normal (normalizado de acordo com a norma DIN 1343)	1700 l/min...4800 l/min

Característica	Valor
Características da bobina	110V CA: 50/60 Hz, potência de tração 3,0 VA, resistência ao arranque 2,4 VA 230V CA: 50/60 Hz, potência de tração 3,0 VA, resistência ao arranque 2,4 VA 24V CC: 1,5W 24V CC: 1,8W
Certificado	c UL us - Recognized (OL)
Marcação CE (ver declaração de conformidade)	De acordo com a Diretiva EMC da UE De acordo com a Diretiva de Proteção contra Explosões (ATEX) da UE De acordo com a Diretiva das Máquinas da UE De acordo com a Diretiva Baixa Tensão da UE De acordo com a diretiva RoHS da UE
Marcação UKCA (ver declaração de conformidade)	De acordo com as especificações do Reino Unido para EMV De acordo com as especificações UK EX de acordo com a normativa do Reino Unido para as máquinas De acordo com as especificações da RoHS do Reino Unido de acordo com a normativa do Reino Unido para o material elétrico
Certificação de proteção contra explosões fora da UE	EPL Db (GB) EPL Dc (GB) EPL Gb (GB) EPL Gc (GB)
Prevenção e proteção contra explosões	Zona 1 (ATEX) Zona 1 (UKEX) Zona 2 (ATEX) Zona 2 (UKEX) Zona 21 (ATEX) Zona 21 (UKEX) Zona 22 (ATEX) Zona 22 (UKEX)
Autoridade emissora do certificado	Intertek UK-MCR-0086
Gás categoria ATEX	II 2G II 3G
Categoria poeira ATEX	II 2D II 3D
Tipo de proteção contra ignição para gás	Ex h IIC T6 Gb X Ex nA IIC T4 X Gc
Tipo de proteção contra ignição da explosão para poeira	Ex h IIIC T60°C Db X Ex tc IIIC T105 °C IP65 Dc X
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de armazenamento	-10 oC...60 oC
Alimentação segura	Ver informação complementar do material
Tipo de montagem	Através dos acessórios
Material da caixa	Alumínio fundido
Material do copo	PC