


Módulo de derivação MS12-FRM-G

Número de referência: 541681

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Posição de montagem	Qualquer um
Construção	Módulo de derivação
Pressão operacional	0 bar...20 bar
Taxa de fluxo nominal padrão na direção do fluxo principal 1 -> 2	25000 l/min...42000 l/min
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [-:-:-]
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de armazenamento	-10 oC...60 oC
Temperatura do meio	-10 oC...60 oC
Temperatura ambiente	-10 oC...60 oC
Peso do produto	3000 g
Tipo de montagem	Instalação em linha Através dos acessórios
Conexão pneumática 1	Módulo do coletor
Conexão pneumática 2	Módulo do coletor
Conexão pneumática 3	G2
Conexão pneumática 4	G1
Material da base de apoio	Alumínio fundido
Material do suporte de montagem	Alumínio fundido
Material de vedações	NBR
Material da caixa	Alumínio fundido
Material do conector de módulo	Alumínio fundido