

União de encaixe NPQE-D-M3-Q4-P10

Número de referência: 8112907

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	Mini
Largura nominal	1 mm
Tipo de vedante no perno aparafusado	Anel vedante
Posição de montagem	Qualquer um
Desenho	Desenho reto
Tamanho da embalagem	10
Construção	Princípio Push-Pull
Pressão de operação para toda a faixa de temperatura	-0.095 MPa...0.8 MPa -0.95 bar...8 bar -13.775 psi...116 psi
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota sobre o meio operacional/controlo	É possível o funcionamento com a lubrificação com óleo
Classe de resistência à corrosão (CRC)	1 - Baixa resistência à corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364 zona III
Classe de sala limpa	Classe 4 de acordo com a norma ISO 14644-1
Temperatura ambiente	-5 oC...60 oC
Torque de aperto nominal	0.3 Nm
Tolerância para o torque de aperto nominal	± 5 %
Peso do produto	2.92 g
Tipo de montagem	Sextavado exterior SW8
Conexão pneumática 1	rosca externa M3
Conexão pneumática 2	Para tubos de diâmetro externo 4 mm
Cor do anel de desengate	Azul
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da caixa	Latão niquelado
Material do vedante roscado	NBR
Material do anel de desengate	POM
Material da junta circular	NBR
Material do vedante do tubo	NBR
Material da garra de retenção do tubo	Aço inoxidável