

Bobina do solenoide VACC-S18-35-K4-1U-NE4ME

Número de referência: 8118257

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tipo de atuação	Elétrico
Posição de montagem	Qualquer um
Indicação da posição de comutação	não
Ciclo de funcionamento	100%
Classe de isolamento	H
Características da bobina	24V CC: 3,5W 24V CA: 50/60 Hz, potência 3,5 VA
Flutuações permissíveis da tensão	-15% / +10%
Certificação de proteção contra explosões fora da UE	EPL Db (CN) EPL Gb (CN)
Prevenção e proteção contra explosões	Zona 1 (CN) Zona 21 (CN)
Autoridade emissora do certificado	GYJ23.1169X
Tipo de proteção contra ignição para gás	Ex eb mb IIC T5/T6 Gb
Tipo de proteção contra ignição da explosão para poeira	Ex tb IIIC T95 °C/T80 °C Db
Ex-temperatura ambiente	T5, T95 °C: -25 °C ≤ Ta ≤ +60 °C T6, T80 °C: -25 °C ≤ Ta ≤ +50 °C
Em conformidade com LABS	VDMA24364 zona III
Nível de proteção	IP66
Peso do produto	580 g
Ligação elétrica	Caixa do terminal, rosca da entrada do cabo M20 x 1,5
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS