


Válvula de fecho MS9-EE-G-V24-S-VS

Número de referência: 562940

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Série	MS
Tamanho	9
Dimensão da largura	90 mm
Construção	Bobina do pistão
Tipo de atuação	Elétrico
Princípio de vedação	Suave
Função de escape de ar	Não estrangulável
Acionamento manual auxiliar	Detenção Sem detenção
Método de reposição	Mola mecânica
Tipo de controlo	Pilotado
Função da válvula	3/2 vias, fechadas, monoestáveis
Pressão operacional	3.5 bar...16 bar
Sobreposição	Sobreposição positiva
Caudal nominal normal (normalizado de acordo com a norma DIN 1343)	18000 l/min
Taxa de fluxo nominal padrão 2-3	14100 l/min
Ciclo de funcionamento	100%
Características da bobina	24V CC: 4,5W
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota sobre o meio operacional/controlo	A operação lubrificada é possível (no caso em que a operação lubrificada será sempre obrigatória)
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura do meio	-10 oC...60 oC
Nível de ruído	93 dB(A)
Nível de proteção	IP65
Temperatura ambiente	-10 oC...60 oC
Tipo de montagem	Alternativa: Instalação em linha Através dos acessórios
Posição de montagem	Qualquer um

Característica	Valor
Peso do produto	2300 g
Conexão pneumática 3	G1
Ligação elétrica	Tipo A Conectores De acordo com EN 175301-803 Formato quadrado
Material da calha do pistão	POM
Material de vedações	NBR
Material da caixa	Alumínio fundido