


Unidade da engrenagem EMGA-60-P-G8-SST-57

Número de referência: 8141764

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho da flange da unidade de transmissão	60 mm
Tamanho da flange do motor	57 mm
Folga torcional	0.17 deg
Tipo de caixa de engrenagens	Engrenagem planetária
Relação de transmissão	8:1
Velocidade máx. do atuador	13000 1/min
Temperatura de operação da engrenagem	-25 oC...90 oC
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Nível de proteção	IP54
Torque de saída contínuo	18 Nm
Momento de inércia, caixa de engrenagens	0.067 kgcm ²
Torque de saída máx.	29 Nm
Eficácia máx.	97 %
Rigidez torcional	2.4 Nm/arcmin
Peso do produto	900 g
Interface da engrenagem, eixo de saída	60G
Interface da engrenagem, atuador	57A
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS