



# Barreira de extremidade VMPAL-EPL-SD9-IP40

Número de referência: 570777

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                            | Valor                                       |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Largura                                   | 43 mm                                       |
| Comprimento                               | 107.3 mm                                    |
| N.º máx. de posições da válvula           | 8                                           |
| Composição do terminal de válvulas        | Os tamanhos da válvula podem ser misturados |
| N.º máx. de bobinas solenoide             | 8                                           |
| Pressão operacional                       | -0.09 MPa...1 MPa<br>-0.9 bar...10 bar      |
| Pressão de piloto MPa                     | 0.3 MPa...0.8 MPa                           |
| Pressão do piloto                         | 3 bar...8 bar                               |
| Tensão de funcionamento nominal CC        | 24 V                                        |
| Classe de resistência à corrosão (CRC)    | 3 - Risco de corrosão alto                  |
| Em conformidade com LABS                  | VDMA24364-B1/B2-L                           |
| Nível de proteção                         | IP40                                        |
| Observação sobre o nível de proteção      | Quando montado                              |
| Temperatura ambiente                      | -5 oC...50 oC                               |
| Peso do produto                           | 190 g                                       |
| Ligação elétrica 1, função                | Tomada multipinos                           |
| Ligação elétrica 1, tipo de conexão       | Conectores                                  |
| Ligação elétrica 1, tecnologia de conexão | Sub-D                                       |
| Conexão elétrica 1, número de pinos/fios  | 9                                           |
| Observação sobre os materiais             | Em conformidade com a RoHS                  |
| Material da barreira de extremidade       | Alumínio fundido<br>Reforçado com PA        |