


Nó do barramento CTEU-AS

Número de referência: 572555

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Protocolo	Interface AS
Dimensões L x C x A	40 mm x 91 mm x 50 mm
Dimensão da largura	40 mm
Tipo de montagem	Na interface elétrica Na base de apoio elétrica
Peso do produto	90 g
Temperatura ambiente	-5 oC...50 oC
Temperatura de armazenamento	-20 oC...70 oC
Nível de proteção	IP65 IP67
Observação sobre o nível de proteção	Quando montado Conexões vedadas não utilizadas
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364 zona III
Marcação CE (ver declaração de conformidade)	De acordo com a Diretiva EMC da UE De acordo com a diretiva RoHS da UE
Marcação UKCA (ver declaração de conformidade)	De acordo com as especificações do Reino Unido para EMV De acordo com as especificações da RoHS do Reino Unido
Certificado	c UL us - Listed (OL)
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da caixa	PA
Ecrã LED (específico do produto)	PS: tensão operacional para a alimentação eletrônica e de carga X1: estado do sistema do módulo na I-Port 1
Ecrã LED (específico do barramento)	AS-i: modo da interface AS
Diagnóstico	Falha na comunicação Diagnóstico do sistema Subtensão
Componentes de controlo	Interruptor DIL
Interface do barramento de campo, tipo	Interface AS
Interface do barramento de campo, protocolo	Interface AS
Interface do barramento de campo, tipo de conexão	Conectores
Interface de campo do barramento, tecnologia de conexão	M12 x 1, programado com A de acordo com EN 61076-2-101

Característica	Valor
Interface do barramento de campo, número de pinos/fios	4
Interface do barramento de campo 2, função	Conexão do barramento, encaminhamento Fonte de alimentação
Interface do barramento de campo 2, tipo de conexão	Tomada
Interface de campo do barramento 2, tecnologia de conexão	M12 x 1, programado com A de acordo com EN 61076-2-101
Interface do barramento de campo 2, número de pinos/fios	4
Entradas da capacidade de endereçamento máx.	2 Byte
Saídas de capacidade máx. de endereçamento	2 Byte
Parametrização	Desativação do cão de guarda Ativação do cão de guarda
Tempo de ciclo interno	10 ms
Suporte de configuração	Nenhum
Faixa da tensão de operação CC	20 V...31.6 V
Tensão de funcionamento nominal CC	30 V
Fonte de alimentação máx.	4 A
Consumo intrínseco da corrente na tensão de operação nominal	Típic. 50 mA