



Motor de passo
EMMB-ST-87-S-SB
Número de referência: 8156152

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Temperatura ambiente	-15 oC...40 oC
Observação sobre a temperatura ambiente	Até 80 °C com redução de -2%/°C
Altura de instalação máx.	4000 m
Observação na altura de instalação máx.	Com 1.000 m e superior apenas com redução dos valores em -1,0% por 100 m
Temperatura de armazenamento	-20 oC...70 oC
Humidade relativa	0 - 90% Não condensante
De acordo com a norma	IEC 60034
Classe térmica de acordo com EN 60034-1	B
Temperatura máx. de enrolamento	130 oC
Classe de classificação de acordo com EN 60034-1	S1
Tipo de motor de acordo com EN 60034-7	IM B5 IM V1 IM V3
Posição de montagem	Qualquer um
Nível de proteção	IP20
Observação sobre o nível de proteção	IP40 para eixo do motor sem vedante de veios rotativos
Código da interface de corte do motor	87A
Ligação elétrica 1, tipo de conexão	Conector híbrido
Ligação elétrica 1, tecnologia de conexão	Padrão de conexão L10
Conexão elétrica 1, número de pinos/fios	14
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Classe de resistência à corrosão (CRC)	0 - Sem resistência à corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364 zona III
Resistência à vibração	Teste à aplicação do transporte com gravidade classe 2 de acordo com FN 942017-4 e EN 60068-2-6
Resistência a choques	Teste ao choque com nível de gravidade 2 de acordo com FN 942017-5 e EN 60068-2-27
Certificado	Marca RCM
Marcação CE (ver declaração de conformidade)	De acordo com a Diretiva EMC da UE De acordo com a diretiva RoHS da UE
Marcação UKCA (ver declaração de conformidade)	De acordo com as especificações do Reino Unido para EMV De acordo com as especificações da RoHS do Reino Unido

Característica	Valor
Tensão de funcionamento nominal CC	48 V
Número de pares do polo	50
Torque de retenção do motor	2400 Nm
Torque de pico	2700 Nm
Velocidade rotacional máx.	2200 1/min
Velocidade mecânica máx.	8000 1/min
Ângulo de passo com passo completo	1.8 deg
Tolerância do ângulo de passo	±5%
Corrente contínua crítica	9500 A
Corrente nominal do motor	6900 A
Corrente de pico	12 A
Constantes do motor	240 Nm/A
Tensão constante, fase	15400 mVmin
Fase de resistência de enrolamento	130 Ohm
Indutividade de enrolamento fase por fase única (não encadeado)	350 mH
Indutividade longitudinal de enrolamento Ld (fase)	560 mH
Indução transversal Lq no enrolamento (fase)	350 mH
Constante de tempo elétrica	1750 ms
Constante de tempo térmica	37 min
Resistência térmica	910 K/W
Flange de medição	250 x 250 x 15 mm, aço
Saída total do momento de inércia	1.11 kgcm ²
Peso do produto	2720 g
Carga permissível do eixo axial	60 N
Carga do eixo radial permissível	220 N
Torque de travagem de contenção	4260 Nm
Tensão operacional travão CC	24 V
Consumo de energia do travão	490 A
Potência consumida pelo travão	12 W
Resistência da bobina do travão	49200 Ohm
Indutividade da bobina do travão	110 mH
Tempo de separação do travão	44 ms
Tempo de fecho do travão	110 ms
Atraso na resposta do travão CC	30 ms
Velocidade sem carga máx. do travão	7000 1/min
Trabalho de fricção máx. por processo de travagem	14000 J
Número de paragens de emergência por hora	1
Momento de inércia, travão	0.11 kgcm ²
Ciclos de comutação, freio de manutenção	10 milhões de atuações livres (sem trabalho de fricção!)