

Bobina solenoide VACC-S13-18-K4-27U-KS4ME

Número de referência: 8156763

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tipo de atuação	Elétrico
Posição de montagem	Qualquer um
Indicação da posição de comutação	não
Ciclo de funcionamento	100%
Classe de isolamento	H
Características da bobina	60V CA: 40/65 Hz, potência 1,8 VA 60V CC: 1,8W
Flutuações permissíveis da tensão	-15% / +10%
Certificação de proteção contra explosões fora da UE	EPL Db (KR) EPL Gb (KR)
Prevenção e proteção contra explosões	Zona 1 (KR) Zona 21 (KR)
Autoridade emissora do certificado	21-AV4BO-0279X 22-AV4BO-0051X
Tipo de proteção contra ignição para gás	Ex e mb IIC T4, T5, T6
Tipo de proteção contra ignição da explosão para poeira	Ex tD A21 IP65 T85/T95/T130 °C
Ex-temperatura ambiente	T4, T130 °C: -30 °C ≤ Ta ≤ +60 °C T5, T95 °C: -30 °C ≤ Ta ≤ +60 °C T6, T85 °C: -30 °C ≤ Ta ≤ +50 °C
Em conformidade com LABS	VDMA24364 zona III
Nível de proteção	IP65
Peso do produto	330 g
Ligação elétrica	Caixa do terminal, rosca da entrada do cabo M20 x 1,5
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS