


Amortecedor DYSD-Q11-12-12-Y1F-Y9

Número de referência: 8161525

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	12
Curso	12 mm
Amortecimento	Auto-ajustável
Posição de montagem	Qualquer um
Detecção de posição	Sem
Velocidade máx. de impacto	1 m/s
Tempo de reposição à temperatura ambiente	0.2 s
Modo de funcionamento	Arranque Atuação simples
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	0 oC...60 oC
Curso do amortecimento	12 mm
Força de paragem máx.	1000 N
Absorção de energia máx. por curso	10 J
Consumo máx. de energia por hora	36000 J
Energia residual máxima	0.05 J
Força de reposição	28 N
Força de inserção mín.	100 N
Peso do produto	95 g
Tipo de montagem	Com porca de travamento
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material de vedações	NBR
Material da caixa	Aço galvanizado
Material da biela	Aço de alta liga
Material da porca	Aço, galvanizado