


Gerador de vácuo-pressão PGVA-2-P1V1-Q4-A

Número de referência: 8163214

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Posição de montagem	Qualquer um
Grau de filtração	0.01 µm
Suporte de configuração	Sequências de comandos Phyton
Ecrã	LED
Pressão de saída 1	-0.062 MPa
Pressão de saída 2	0.08 MPa
Caudal normal (normalizado de acordo com a norma DIN 1343)	1.2 l/min
Dimensões L x C x A	169 mm x 208 mm x 55 mm
Faixa da tensão de operação CC	21.6 V...26.4 V
Consumo de potência elétrica	11 W
Tensão de funcionamento nominal CC	24 V
Flutuações permissíveis da tensão	+/- 10 %
Fonte de alimentação, função	Carga e terra funcional
Fonte de alimentação, tipo de conexão	Tomada
Fonte de alimentação, tecnologia de conexão	Bloco de terminais
Fonte de alimentação, número de pinos/fios	5
Certificado	Marca RCM
Marcação CE (ver declaração de conformidade)	De acordo com a Diretiva EMC da UE De acordo com a diretiva RoHS da UE
Marcação UKCA (ver declaração de conformidade)	De acordo com as especificações do Reino Unido para EMV De acordo com as especificações da RoHS do Reino Unido
Resistência à vibração	Teste à aplicação do transporte com gravidade classe 2 de acordo com FN 942017-4 e EN 60068-2-6
Resistência a choques	Teste ao choque com nível de gravidade 2 de acordo com FN 942017-5 e EN 60068-2-27
Classe de resistência à corrosão (CRC)	0 - Sem resistência à corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364 zona III
Temperatura de armazenamento	-20 oC...70 oC
Humidade relativa	0 - 85%
Nível da potência sonora	55 dB(A)
Nível de proteção	IP20
Temperatura ambiente	0 oC...40 oC

Característica	Valor
Peso do produto	1.8 kg
Controlo elétrico	Controlador integrado
Tipo de montagem	Com rosca interior M4
Conexão pneumática 1	QS-4
Conexão pneumática 2	QS-4
Conexão pneumática, quantidade	2
Cor da caixa	Cinza
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da caixa	Alumínio, termolacagem