

Flange de afundamento DARF-Q13-16-1

Número de referência: 8163622

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	16
Posição de montagem	Qualquer um
Construção	Adaptador para atuador rotativo
Classe de resistência à corrosão (CRC)	1 - Baixa resistência à corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-C1-L
Adequação para a produção de baterias de íões de lítio	O produto corresponde à definição dos produtos da Festo para a aplicação na produção de baterias: Não se podem utilizar metais com mais de 1% de massa em cobre, zinco ou níquel. Exceções: níquel em aços, superfícies niqueladas quimicamente, placas de circuito impresso, cabos, conectores elétricos e bobinas
Classe de sala limpa	Classe 9 de acordo com a norma ISO 14644-1
Temperatura ambiente	0 °C...60 °C
Binário de flexão máx.	4 Nm
Carga axial estática máx.	140 N
Peso do produto	52 g
Tipo de montagem	Pelo orifício de passagem e manga central
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da flange	Liga de alumínio anodizado forjada
Material da manga	Aço inoxidável de liga alta
Material dos parafusos	Aço revestido