

Flange do eixo DARF-Q13-20-1

Cód. do item: 8163623

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	20
Posição de instalação	Indiferente
Estrutura	Adaptador do atuador rotativo
Classe de resistência à corrosão KBK	1 - baixa resistência à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-C1-L
Adequação para a produção de baterias de íon de lítio	Adequado para a produção de baterias com valores reduzidos de Cu/Zn/Ni (F1a)
Adequação da sala limpa, medida de acordo com ISO 14644-14	Classe 9, conforme ISO 14644-1
Temperatura ambiente	0 °C...60 °C
Momento de flexão máx.	5 Nm
Carga axial máx. estática	350 N
Peso do produto	66 g
Tipo de fixação	com orifício de passagem e bucha de centragem
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material do flange	Liga de alumínio anodizado
Material casquilho	aço inoxidável de alta liga
Material dos parafusos	Aço revestido