


Pressóstato
SPBA-P2R-G18-2P-M12-0,25X
Número de referência: 8000210

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Marcação CE (ver declaração de conformidade)	De acordo com a Diretiva EMC da UE De acordo com a Diretiva das Máquinas da UE
Marcação UKCA (ver declaração de conformidade)	De acordo com as especificações do Reino Unido para EMV De acordo com as especificações da RoHS do Reino Unido
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Variável de medição	Pressão relativa
Método de medição	Sensor de pressão de película fina metálica
Pressão operacional	-0.1 MPa...1 MPa -1 bar...10 bar
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota sobre o meio operacional/controlo	É possível o funcionamento com a lubrificação com óleo
Saída da alternância	2xPNP
Função de comutação	Valor limite com histerese fixa
Função do elemento de comutação	Antivalente
Ponto de ativação	0.25 bar
Ponto de ativação máx.	0.4 bar
Ponto mín. de paragem	0.05 bar
Corrente de saída máx. CC	500 mA
Proteção contra curto-circuito	sim
Faixa da tensão de operação CC	19.2 V...30 V
Proteção contra inversão da polaridade	Para todas as conexões elétricas
Ligação elétrica	4 pinos M12 x 1 Conectores De acordo com EN 60947-5-2 Desenho redondo
Tipo de montagem	Aparafusar
Conexão pneumática	G1/8
Peso do produto	50 g
Material da caixa	Aço inoxidável de liga alta
Material de ligação elétrica	PBT
Opções de configuração	Ajustado permanentemente
Nível de proteção	IP65

Característica	Valor
Classe de resistência à corrosão (CRC)	4 - Resistência particularmente muito elevada à corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L