



# Válvula solenoide VUVG-B18-M52-MZ-F-P1

Número de referência: 8033566

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                                                     | Valor                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Função da válvula                                                  | 5/2, monoestável                                                                                  |
| Tipo de atuação                                                    | Elétrico                                                                                          |
| Tamanho da válvula                                                 | 18 mm                                                                                             |
| Caudal nominal normal (normalizado de acordo com a norma DIN 1343) | 1000 l/min                                                                                        |
| Porta de trabalho pneumática                                       | Flange                                                                                            |
| Pressão operacional                                                | -0.09 MPa...1 MPa<br>-0.9 bar...10 bar                                                            |
| Construção                                                         | Bobina do pistão                                                                                  |
| Método de reposição                                                | Mola mecânica                                                                                     |
| Certificado                                                        | c UL us - Recognized (OL)                                                                         |
| Autoridade emissora do certificado                                 | UL MH19482                                                                                        |
| Nível de proteção                                                  | IP65<br>Com válvula piloto elétrica e conector fêmea                                              |
| Largura nominal                                                    | 6.9 mm                                                                                            |
| Função de escape de ar                                             | Estrangulável                                                                                     |
| Princípio de vedação                                               | Suave                                                                                             |
| Posição de montagem                                                | Qualquer um                                                                                       |
| Tipo de controlo                                                   | Pilotado                                                                                          |
| Conexão da alimentação de ar de piloto                             | Externo                                                                                           |
| Sobreposição                                                       | Sobreposição indefinida                                                                           |
| Pressão de piloto MPa                                              | 0.3 MPa...0.8 MPa                                                                                 |
| Pressão do piloto                                                  | 3 bar...8 bar                                                                                     |
| Desligar tempo de comutação                                        | 26 ms                                                                                             |
| Ligar o tempo de comutação                                         | 14 ms                                                                                             |
| Ciclo de funcionamento                                             | 100%                                                                                              |
| Pulso de teste positivo máx. com sinal 0                           | 700 µs                                                                                            |
| Pulso de teste negativo máx. com sinal 1                           | 900 µs                                                                                            |
| Meio de funcionamento                                              | Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                               |
| Nota sobre o meio operacional/controlo                             | A operação lubrificada é possível (no caso em que a operação lubrificada será sempre obrigatória) |
| Resistência à vibração                                             | Teste à aplicação do transporte com gravidade classe 2 de acordo com FN 942017-4 e EN 60068-2-6   |

| Característica                         | Valor                                                                              |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Resistência a choques                  | Teste ao choque com nível de gravidade 2 de acordo com FN 942017-5 e EN 60068-2-27 |
| Classe de resistência à corrosão (CRC) | 2 - tensão moderada da corrosão                                                    |
| Em conformidade com LABS               | VDMA24364-B1/B2-L                                                                  |
| Classe de sala limpa                   | Classe 5 de acordo com a norma ISO 14644-1                                         |
| Temperatura do meio                    | -5 oC...60 oC                                                                      |
| Temperatura ambiente                   | -5 oC...60 oC                                                                      |
| Peso do produto                        | 142 g                                                                              |
| Ligação elétrica                       | Através da válvula piloto elétrica                                                 |
| Tipo de montagem                       | No guia do coletor                                                                 |
| Interface de piloto                    | De acordo com ISO 15218                                                            |
| Observação sobre os materiais          | Em conformidade com a RoHS                                                         |
| Material de vedações                   | HNBR<br>NBR                                                                        |
| Material da caixa                      | Liga de alumínio forjada                                                           |