


Válvula solenoide isolada do meio VYKA-F7-M32-12-PF-5YQ7

Cód. do item: 8170083

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Estrutura	Válvula oscilante com vedação de membrana
Tipo de vedação	mole
de materiais tocados pelo meio	FFPM PEEK
Função de válvula	3/2 vias normalmente aberta/fechada monoestável
Diâmetro nominal	1.2 mm
Sentido da vazão	Reversível com restrições
Tipo de acionamento	elétrico
Tipo de comando	Direto
Tipo de retorno	Mola mecânica
Acionamento manual auxiliar	nenhum
Posição de instalação	Indiferente
Tipo de fixação	com orifício de passagem para parafuso M2
Conexão elétrica 1, tipo de conexão	Soquete
Conexão elétrica 1, tecnologia de conexão	Padrão de conexão Q7
Conexão elétrica 1, número de pinos/fios	2
Tamanho	7
Largura do módulo	7.5 mm
Ligação de fluido	Flange
Meio	Meios líquidos Meios gasosos
Observação sobre meio	Observar a resistência dos materiais que têm contato com os fluidos tamanho máximo de partícula 5 µm
Volume interno	Válvula de câmara de fluido de 16 µl Válvula de 26 µl com conexões fluidas
Temperatura dos fluidos	15 oC...50 oC
Meios gasosos de temperatura média	15 oC...50 oC
Temperatura ambiente	15 oC...50 oC
Temperatura de armazenamento	-20 oC...70 oC
Pressão média	-0.05 MPa...0.2 MPa -0.5 bar...2 bar -7.25 psi...29 psi

Característica	Valor
Observação sobre pressão média	COM: -0,25 - 2 bar / -0,025 - 0,2 MPa / -3,625 - 29 psi NF: -0,5 - 0,5 bar / -0,05 - 0,05 MPa / -7,25 - 7,25 psi NA: -0,5 - 0,5 bar / -0,05 - 0,05 MPa / -7,25 - 7,25 psi
Diferença de pressão	0.2 MPa 2 bar 29 psi
Pressão de ruptura	2.3 MPa 23 bar 333.5 psi
Amplitude de tensão de funcionamento CC	12 V...26 V
Indicação sobre a faixa de tensão operacional CC	com placa de conexão elétrica VAVE-K1-...
Flutuações de tensão permitidas	+/- 10 %
Consumo de potência elétrica	3.5 W
Observação sobre a potência consumida	Fase de corrente baixa de 0,3 W, fase de corrente alta de 3,5 W para 60 ms, em combinação com VAVE-K1-...
Valores característicos da bobina eletromagnética	12 - 26 V CC: fase de corrente baixa de 0,06 W, fase de corrente alta de 2,2 W
Classe de isolamento	B
Tempo de ativação	100% em conexão com redução de corrente de retenção Observar as indicações sobre a operação das válvulas solenoides.
Frequência máx. de comutação	6 Hz
Observação sobre a frequência de comutação	dependente da temperatura ambiente e do estado da instalação Com ciclo de trabalho de 100%, dependendo da temperatura ambiente e das condições de instalação. Frequências de comutação mais altas possíveis com ciclo de trabalho <100%.
Tempo de acionamento de um meio fluido	9 ms
Tempo de troca em meios gasosos	9 ms
Tempo de comutação de meios líquidos	9 ms
Tempo de troca de meios gasosos	9 ms
Observação sobre o tempo de comutação	O tempo de comutação depende do meio, da temperatura, da pressão do meio e das condições operacionais individuais O FFPM pode apresentar comportamento de comutação mais lento em temperaturas abaixo da temperatura ambiente
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)	11 l/min
Observação sobre a vazão nominal normal	Em caso de queda de pressão de 1 -> 0 bar (meios gasosos)
Fluxo Kv	0.021 m³/h 0.35 l/min
Observação sobre a vazão Kv	Para meio água Diferença de pressão de 1 bar
Fluxo de água em pressão de operação máx	0,03 m³/h 0,5 l/min
Material corpo	Reforçado com PA PEEK Reforçado com PPA
Material da membrana	FFPM
Material vedações	FFPM
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Peso do produto	10.9 g
Grau de proteção	IP40
Observação sobre o grau de proteção	No estado montado
Indicação de aplicação	apenas para o uso interno
Classe de resistência à corrosão KBK	0 - sem resistência à corrosão