


# Válvula solenoide VUVS-LT30-T32U-MZD-G38-F8

Número de referência: 8036708

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                                                     | Valor                                                  |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Função da válvula                                                  | 2x 3/2 vias, aberta, monoestável                       |
| Tipo de atuação                                                    | Elétrico                                               |
| Tamanho da válvula                                                 | 31 mm                                                  |
| Caudal nominal normal (normalizado de acordo com a norma DIN 1343) | 1600 l/min                                             |
| Porta de trabalho pneumática                                       | G3/8                                                   |
| Tensão de funcionamento                                            | Através da bobina solenoide, deve pedir-se em separado |
| Pressão operacional                                                | 0.1 MPa...1 MPa<br>1 bar...10 bar                      |
| Construção                                                         | Assento axial                                          |
| Método de reposição                                                | Mola mecânica                                          |
| Certificado                                                        | c UL us - Recognized (OL)                              |
| Largura nominal                                                    | 7.8 mm                                                 |
| Função de escape de ar                                             | Estrangulável                                          |
| Princípio de vedação                                               | Suave                                                  |
| Posição de montagem                                                | Qualquer um                                            |
| Acionamento manual auxiliar                                        | Detenção<br>Sem detenção                               |
| Tipo de controlo                                                   | Pilotado                                               |
| Conexão da alimentação de ar de piloto                             | Externo                                                |
| Direção de fluxo                                                   | Não reversível                                         |
| Sobreposição                                                       | Sobreposição negativa                                  |
| Pressão de piloto MPa                                              | 0.25 MPa...1 MPa                                       |
| Pressão do piloto                                                  | 2.5 bar...10 bar                                       |
| Valor b                                                            | 0.3                                                    |
| Valor C                                                            | 6.7 l/sbar                                             |
| Desligar tempo de comutação                                        | 35 ms                                                  |
| Ligar o tempo de comutação                                         | 14 ms                                                  |
| Pulso de teste positivo máx. com sinal 0                           | 2000 µs                                                |
| Pulso de teste negativo máx. com sinal 1                           | 3600 µs                                                |
| Características da bobina                                          | Ver a bobina do solenoide, encomendar em separado      |
| Meio de funcionamento                                              | Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:4:4]    |

| Característica                         | Valor                                                                                             |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nota sobre o meio operacional/controlo | A operação lubrificada é possível (no caso em que a operação lubrificada será sempre obrigatória) |
| Resistência à vibração                 | Teste à aplicação do transporte com gravidade classe 2 de acordo com FN 942017-4 e EN 60068-2-6   |
| Resistência a choques                  | Teste ao choque com nível de gravidade 2 de acordo com FN 942017-5 e EN 60068-2-27                |
| Classe de resistência à corrosão (CRC) | 2 - tensão moderada da corrosão                                                                   |
| Em conformidade com LABS               | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                 |
| Classe de sala limpa                   | Classe 6 de acordo com a norma ISO 14644-1                                                        |
| Temperatura do meio                    | -10 oC...60 oC                                                                                    |
| Meio de controlo                       | Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                               |
| Temperatura ambiente                   | -10 oC...60 oC                                                                                    |
| Peso do produto                        | 442 g                                                                                             |
| Tipo de montagem                       | Alternativa:<br>No guia do coletor<br>Pelo orifício de passagem                                   |
| Conexão para orifício de ventilação    | Não canalizado                                                                                    |
| Conexão de escape de ar piloto 82      | M5                                                                                                |
| Conexão do escape de ar piloto 84      | M5                                                                                                |
| Porta de ar de piloto 12               | G1/8                                                                                              |
| Conexão de ar piloto 14                | G1/8                                                                                              |
| Conexão pneumática 1                   | G3/8                                                                                              |
| Conexão pneumática 2                   | G3/8                                                                                              |
| Conexão pneumática 3                   | G3/8                                                                                              |
| Conexão pneumática 4                   | G3/8                                                                                              |
| Conexão pneumática 5                   | G3/8                                                                                              |
| Observação sobre os materiais          | Em conformidade com a RoHS                                                                        |
| Material de vedações                   | HNBR<br>NBR<br>TPE-U(PU)                                                                          |
| Material da caixa                      | Alumínio injectado e pintado                                                                      |
| Material da calha do pistão            | Liga de alumínio forjada                                                                          |
| Material dos parafusos                 | Aço, galvanizado                                                                                  |