



Miniguia
EGSC-BS-KF-32-25-8P
Número de referência: 8048306

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Curso de trabalho	25 mm
Tamanho	32
Curso reserva	0 mm
Folga de reversão	150 µm
Diâmetro do fuso	8 mm
Passo do fuso	8 mm/r
Posição de montagem	Qualquer um
Guia	Guia do rolamento de esferas recirculante
Construção	Miniguia elétrico Com fuso de esferas
Tipo de motor	Motor de passo Servomotor
Retorno	Bloco de paragem fixo positivo Bloco de paragem fixo negativo Interruptor de referência
Tipo de fuso	Fuso de esferas
Deteção de posição	Através do sensor de proximidade
Aceleração máx.	15 m/s ²
Velocidade rotacional máx.	3750 1/min
Velocidade máxima	0.5 m/s
Precisão de repetição	±0,015 mm
Ciclo de funcionamento	100%
Classe de resistência à corrosão (CRC)	0 - Sem resistência à corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364 zona III
Adequação para a produção de baterias de iões de lítio	Adequado para a produção de baterias de acordo com a definição interna da Festo no grau de severidade F1A, com restrições quanto ao uso de Cu/Zn/Ni
Classe de sala limpa	Classe 9 de acordo com a norma ISO 14644-1
Nível de ruído	40 dB(A)
Nível de proteção	IP40
Temperatura ambiente	0 oC...50 oC
Energia de impacto nas posições finais	0.01 mJ
Observação sobre a energia de impacto nas posições finais	À velocidade máxima do curso de referência de 0,01 m/s

Característica	Valor
Rolamento fixo, classificação carga básica dinâmica	3795 N
Classificação da carga básica dinâmica do guia linear	2135 N
Classificação de carga básica dinâmica da unidade de fuso de esferas	2000 N
Torque sem carga na velocidade de deslocamento máxima	0.042 Nm
Torque sem carga na velocidade de deslocamento mínima	0.025 Nm
Força máx. Fy	991 N
Força máx. Fz	991 N
Fy com vida útil teórica de 100 km (apenas da perspectiva da guia)	2135 N
Fz com vida útil teórica de 100 km (apenas da perspectiva do guia)	2135 N
Mx torque máximo	3.4 Nm
Torque máx. My	3.2 Nm
Torque máx. Mz	3.2 Nm
Mx com vida útil teórica de 100 km (apenas da perspectiva do guia)	10 Nm
My com vida útil teórica de 100 km (apenas da perspectiva da guia)	7 Nm
Mz com vida útil teórica de 100 km (apenas da perspectiva do guia)	7 Nm
Força radial máx. no eixo do atuador	75 N
Força de alimentação máx. Fx	60 N
Valor de referência de carga útil, horizontal	6 kg
Valor guia da carga útil, vertical	6 kg
Classificação de carga básica estatística de acionamento do parafuso de esferas	3700 N
Carga nominal básica estatística da guia linear	3880 N
Momento de inércia JH por metro de curso	0.04477 kgcm ²
Momento de inércia JL por kg de carga útil	0.01621 kgcm ²
Momento de inércia JO	0.00668 kgcm ²
Alimentação constante	8 mm/r
Classificação de carga do rolamento fixo estatístico	1792 N
Vida útil de referência	5000 km
Intervalo de manutenção	Lubrificação permanente
Carga de movimento em curso de 0 mm	149 g
Mobilidade de carga adicional por curso de 10 mm	12 g
Peso do produto	406 g
Peso básico com curso de 0 mm	331 g
Peso adicional por curso de 10 mm	30 g
Tipo de montagem	Com rosca fêmea Com manga central Através dos acessórios Através do parafuso de parada cilíndrico
Código da interface, atuador	V25
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da guia da calha	Aço laminado
Material do trilho do guia	Aço para rolamento de rolos
Material da caixa	Liga de alumínio anodizado forjada
Material da placa de balança	Liga de alumínio forjada
Material da biela	Aço inoxidável de liga alta
Material da calha	Liga de alumínio anodizado forjada
Material da porca do fuso	Aço para rolamento de rolos
Material do fuso	Aço para rolamento de rolos