

# Conjunto de placas base DADP-SP-G9-20-R

Número de referência: 8173535

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                                         | Valor                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tamanho                                                | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Posição de montagem                                    | Qualquer um                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Classe de resistência à corrosão (CRC)                 | 2 - tensão moderada da corrosão                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Em conformidade com LABS                               | VDMA24364-C1-L                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Adequação para a produção de baterias de íões de lítio | O produto corresponde à definição dos produtos da Festo para a aplicação na produção de baterias: Não se podem utilizar metais com mais de 1% de massa em cobre, zinco ou níquel. Exceções: níquel em aços, superfícies niqueladas quimicamente, placas de circuito impresso, cabos, conectores elétricos e bobinas |
| Classe de sala limpa                                   | Classe 6 de acordo com a norma ISO 14644-1                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Temperatura ambiente                                   | -10 °C...60 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Força de paragem máx.                                  | 300 N                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Torque de aperto máx.                                  | 1.5 Nm                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Tolerância de torque de aperto                         | ±15%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Peso do produto                                        | 160 g                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Tipo de montagem                                       | Montagem direta através da rosca                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Observação sobre os materiais                          | Em conformidade com a RoHS                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Material dos batentes                                  | Aço de alta liga                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Material de vedações                                   | NBR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Material da placa                                      | Liga de alumínio anodizado forjada                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Material dos parafusos                                 | Aço                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |