


Cabo de conexão NEBC-M12G5-ES-5-LE5-CO

Número de referência: 8074191

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Protocolo	CANopen DeviceNet
Designação principal	Com 2x suportes para etiquetas
Durabilidade de contacto	100
Peso do produto	310.7 g
Ligação elétrica 1, função	Extremidade do dispositivo de campo
Ligação elétrica 1, desenho	Redondo
Ligação elétrica 1, tipo de conexão	Tomada
Ligação elétrica 1, saída do cabo	Reto
Ligação elétrica 1, tecnologia de conexão	M12 x 1, programado com A de acordo com EN 61076-2-101
Conexão elétrica 1, número de pinos/fios	5
Ligação elétrica 1, pinos/fios ocupados	5
Ligação elétrica 1, tipo de montagem	Trava do parafuso
Ligação elétrica 2, função	Lado do controlador
Ligação elétrica 2, tipo de conexão	Cabo
Ligação elétrica 2, tecnologia de conexão	Extremidade aberta
Ligação elétrica 2, número de pinos/fios	5
Ligação elétrica 2, pinos/fios ocupados	5
Faixa da tensão de operação CC	0 V...30 V
Carga admissível da corrente a 40 °C	4 A
Resistência a sobretensão	2 kV
Blindagem	sim
Comprimento do cabo	5 m
Característica do cabo	com aptidão para cadeias de energia
Condições de teste de linha	Condições de teste sob pedido
Raio de curvatura, instalação fixa dos cabos	35 mm
Raio de curvatura, instalação do cabo flexível	70 mm
Diâmetro do cabo	6.7 mm
Tolerância do diâmetro do cabo	± 0,3 mm
Composição do cabo	(2 x 0,34 mm ²) + (2 x 0,25 mm ²) + 0,34 mm ²

Característica	Valor
Secção cruzada do condutor nominal	0.25 mm ² 0.34 mm ²
Terminais dos fios	Sem bainha
Nível de proteção	IP65 IP67
Observação sobre o nível de proteção	Quando montado
Temperatura ambiente	-25 oC...80 oC
Temperatura ambiente com instalação de cabo flexível	-20 oC...80 oC
Marcação CE (ver declaração de conformidade)	De acordo com a diretiva RoHS da UE
Marcação UKCA (ver declaração de conformidade)	De acordo com as especificações da RoHS do Reino Unido
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Nível de contaminação	3
Material da bainha do cabo	TPE-U(PUR)
Cor da bainha do cabo	Púrpura avermelhado
Material da caixa	TPE-U(PUR), reforçado
Cor da caixa	Preto
Material da trava tipo parafuso	Zinco niquelado, fundido
Material de vedações	NBR
Material dos contactos do pino	Latão niquelado e dourado
Material da manga de isolamento	PE