

# Placa de ligação VABX-A-P-BV-AH-F

Número de referência: 8188458

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                                            | Valor                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tamanho                                                   | 1                                                                                               |
| Dimensão da largura                                       | 10.55 mm                                                                                        |
| Resistência à vibração                                    | Teste à aplicação do transporte com gravidade classe 2 de acordo com FN 942017-4 e EN 60068-2-6 |
| Resistência a choques                                     | Teste ao choque com nível de gravidade 2 de acordo com FN 942017-5 e EN 60068-2-27              |
| Função integrada                                          | Com módulo do coletor elétrico                                                                  |
| N.º máx. de posições da válvula                           | 1                                                                                               |
| Direção de fluxo                                          | Reversível                                                                                      |
| N.º máx. de bobinas solenoide                             | 1                                                                                               |
| Compatível com                                            | Terminal de válvulas VTUX-A-P                                                                   |
| Adequabilidade para vácuo                                 | sim                                                                                             |
| Caudal nominal normalizado de acordo com a norma ISO 8778 | 470 l/min                                                                                       |
| Dimensões L x C x A                                       | 10,55 mm x 104,3 mm x 43,1 mm                                                                   |
| Nível de contaminação                                     | 2                                                                                               |
| Certificado                                               | Marca RCM                                                                                       |
| Marca KC                                                  | KC-EMV                                                                                          |
| Marcação CE (ver declaração de conformidade)              | De acordo com a Diretiva EMC da UE<br>De acordo com a diretiva RoHS da UE                       |
| Classe de resistência à corrosão (CRC)                    | 2 - tensão moderada da corrosão                                                                 |
| Em conformidade com LABS                                  | VDMA24364-B1/B2-L                                                                               |
| Temperatura de armazenamento                              | -20 oC...70 oC                                                                                  |
| Humidade relativa                                         | 5 - 95%                                                                                         |
| Nível de proteção                                         | IP65                                                                                            |
| Temperatura ambiente                                      | -5 oC...50 oC                                                                                   |
| Peso do produto                                           | 31.2 g                                                                                          |
| Controlo elétrico                                         | Tomada multipinos                                                                               |
| Tipo de montagem, base de apoio                           | Pelo orifício de passagem                                                                       |
| Tipo de montagem                                          | Tirante                                                                                         |
| Conexão pneumática 2                                      | Para cartucho de 10 mm                                                                          |
| Conexão pneumática 4                                      | Para cartucho de 10 mm                                                                          |
| Observação sobre os materiais                             | Em conformidade com a RoHS                                                                      |

| Característica            | Valor                       |
|---------------------------|-----------------------------|
| Material da base de apoio | Reforçado com PA            |
| Material de vedações      | NBR                         |
| Material do clipe         | Aço inoxidável de liga alta |
| Material da porca         | Aço inoxidável de liga alta |