

Válvula de esfera VAPB-A-1/2-F-40-F03-PA10

Cód. do item: 8191919

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Estrutura	Válvula de esfera de 2 vias Atuador semirrotativo
Tipo de acionamento	Pneumático
Tipo de vedação	mole
Posição de instalação	Indiferente
Tipo de fixação	Válvulas reguladoras de fluxo inline
Conexão de montagem	Rp1/2
Indicador de posição de comutação	Sentido da ranhura = sentido de vazão
Diagrama de orifícios de flange	F03
Díâmetro nominal DN	15
Função de válvula	2/2
Sentido da vazão	Reversível
Pressão operacional	0.55 MPa...0.8 MPa 5.5 bar...8 bar 79.75 psi...116 psi
Pressão nominal válvula PN	40
Torque de ruptura na diferença de pressão nominal da válvula PN	5 Nm
Conforme a norma	EN 10226-1
Meio	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [-:~:] Gases inertes Água - sem vapor de água líquidos neutros Mais meios de fluxo sob consulta
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Observação sobre o meio de operação/controle	Admite operação com ar lubrificado (uso obrigatório de ar lubrificado na operação posterior)
Temperatura do meio	-10 °C...200 °C
Fluxo Kv	17 m³/h
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Material corpo	Latão, niquelado

Característica	Valor
Número do material do corpo	2.0402 CW617N
Material vedação do assento	PTFE
Material vedações	HNBR PTFE
Material da esfera	Latão Cromado rígido
Número do material da esfera	2.0401 CW614N
Material eixo	Latão
Número do material do eixo	2.0401 CW614N
Peso do produto	1370 g
Classe de resistência à corrosão KBK	1 - baixa resistência à corrosão