

# Lubrificador MS4-LOE-AGC-R

Cód. do item: 8232827

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                                                    | Valor                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Tamanho                                                           | 4                                                                      |
| Série                                                             | MS                                                                     |
| Posição de instalação                                             | Vertical +/- 5°                                                        |
| Estrutura                                                         | Lubrificador por névoa padrão proporcional                             |
| Quantidade máx. de óleo                                           | 30 cm³                                                                 |
| Copo de proteção                                                  | Proteção de plástico                                                   |
| Pressão operacional                                               | 0.1 MPa...1.2 MPa<br>1 bar...12 bar<br>14.5 psi...174 psi              |
| Fluxo mínimo para a função do lubrificador                        | 40 l/min                                                               |
| Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343) | 2200 l/min                                                             |
| Meio de operação                                                  | Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>Gases inertes        |
| Observação sobre o meio de operação/controle                      | Funcionamento com lubrificação possível                                |
| Classe de resistência à corrosão KBK                              | 2 - resistência moderada à corrosão                                    |
| Conformidade LABS                                                 | VDMA24364-B1/B2-L                                                      |
| Temperatura de armazenamento                                      | -10 oC...60 oC                                                         |
| Apropriado para indústria alimentícia                             | Ver Informação de materiais ampliada                                   |
| Temperatura do meio                                               | -10 oC...60 oC                                                         |
| Viscosidade do óleo                                               | ISO VG 32                                                              |
| Temperatura ambiente                                              | -10 oC...60 oC                                                         |
| Peso do produto                                                   | 325 g                                                                  |
| Tipo de fixação                                                   | alternativo:<br>Válvulas reguladoras de fluxo inline<br>Com acessórios |
| Conexão pneumática 1                                              | G3/8                                                                   |
| Conexão pneumática 2                                              | G3/8                                                                   |
| Indicação sobre os materiais                                      | Conformidade RoHS                                                      |
| Material da placa de conexão                                      | Alumínio em fundição injetada                                          |
| Material vedações                                                 | NBR                                                                    |
| Material corpo                                                    | Alumínio em fundição injetada                                          |
| Material do copo                                                  | PC                                                                     |