

Garra paralela DHPC-...-40-A-

Número de referência: 8116734

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	40
Curso por mordente	15 mm
Intercâmbio máximo	0.2 mm
Folga angular máx. do mordente ax, ay	0 deg
Folga máx. do mordente Sz	0 mm
Simetria rotacional	0.2 mm
Precisão de repetição da garra	0.02 mm
Número de mordentes	2
Sistema de acionamento	Pneumática
Posição de montagem	Qualquer um
Modo de funcionamento	Dupla ação Atuação simples Fechado Aberto
Função da garra	Paralelo
Retenção de força de aderência	Sem
Construção	Ligação através do pino de montagem Direção de conexão lateral Direção da conexão para baixo Tipo de montagem plana para dedos da garra Alavanca Tipo de montagem lateral para dedos da garra Tipo de montagem padrão para dedos da garra Sequência de movimentos conduzida pela força
Guia	Guia esférica
Deteção de posição	Através do sensor de proximidade
Pressão operacional	0.1 MPa...0.8 MPa 1 bar...8 bar 14.5 psi...116 psi
Frequência máx. de operação da garra pneumática	1 Hz
Tempo de abertura mín. em 6 bar	158 ms...370 ms
Tempo mín. de fecho em 6 bar	67 ms...153 ms
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota sobre o meio operacional/controlo	A operação lubrificada é possível (no caso em que a operação lubrificada será sempre obrigatória)

Característica	Valor
Classe de resistência à corrosão (CRC)	0 - Sem resistência à corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-10 oC...60 oC
Força de aderência total em 6 bar, abertura	733.5 N...777.2 N
Força de aderência total em 6 bar, fecho	675 N...717.2 N
Força de aderência por mordente em 6 bar, abertura	366.8 N...388.6 N
Força de aderência por mordente a 6 bar, fecho	337.5 N...358.6 N
Momento de inércia	14.87 kgcm ² ...17.06 kgcm ²
Força máxima no mordente Fz, estático	351.5 N
Torque máximo no mordente Mx, estático	16.15 Nm
Torque máximo no mordente My, estático	9.55 Nm
Torque máximo no mordente Mz, estático	9.55 Nm
Peso do produto	1396 g...1740 g
Tipo de montagem	Alternativa: Montagem direta por orifício de passagem Montagem direta através da rosca Na estrutura de montagem Com orifício de passagem e parafuso de aperto Com rosca fêmea e parafuso de aperto
Conexão pneumática	M5
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da caixa	Alumínio anodizado
Material do mordente	Aço inoxidável de liga alta