

Sistema de controlo CMCB-D1-CC-S1

Número de referência: 8118454

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Informação da aplicação	O produto só é adequado para fins industriais. As medidas de supressão de interferência rádio podem ser necessárias em áreas residenciais.
Construção	Quadro de comando Unidade de relé de segurança integrada
Nível de desempenho (ND)	Categoria 3, Performance Level d
Dimensões L x C x A	220 mm x 350 mm x 440 mm
Proteção do fusível (curto-circuito)	Fusível eletrónico interno
Consumo máx. de corrente	1.1 A
Consumo de corrente do circuito secundário	5 A
Fonte de alimentação máx.	6 A
Voltagem de funcionamento nominal CA	230 V
Tipos de rede	TT TN IT
Frequência da rede de distribuição	50 Hz...60 Hz
Nível de contaminação	2
Marcação CE (ver declaração de conformidade)	De acordo com a Diretiva EMC da UE De acordo com a Diretiva Baixa Tensão da UE
Classe de resistência à corrosão (CRC)	0 - Sem resistência à corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364 zona III
Temperatura de armazenamento	-20 oC...60 oC
Humidade relativa	máx. 50% a 40°C
Proteção contra contactos directos e indirectos	PELV Ligar à terra todas as partes de condução expostas
Nível de proteção	IP54
Condições ambientais	Espaço interior
Temperatura ambiente	5 oC...40 oC
Altura de trabalho nominal	1000 m NN
Peso do produto	15.3 kg
Ligação elétrica	Terminal acionado por mola Push-in
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS