

**Bico de redução**  
**NPFC-RS-G14-G18-MF**

Número de referência: 8142594

**FESTO**



**Ficha técnica**

| Característica                                  | Valor                                              |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Material do encaixe roscado                     | Latão niquelado                                    |
| Tamanho da embalagem                            | 10                                                 |
| Pressão operacional                             | -0.95 bar...10 bar                                 |
| Meio de funcionamento                           | Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [-::-] |
| Classe de resistência à corrosão (CRC)          | 1 - Baixa resistência à corrosão                   |
| Em conformidade com LABS                        | VDMA24364-B2-L                                     |
| Temperatura ambiente                            | -10 °C...60 °C                                     |
| Binário de aperto nominal, conexão pneumática 1 | 9.05 Nm                                            |
| Tolerância para o torque de aperto nominal      | ± 20%                                              |
| Peso do produto                                 | 11.11 g                                            |
| Conexão pneumática 1                            | G1/4                                               |
| Conexão pneumática 2                            | G1/8                                               |
| Observação sobre os materiais                   | Em conformidade com a RoHS                         |
| Material de vedações                            | PVC                                                |