


Ligação elétrica VABA-S6-1-PT

Número de referência: 8152353

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Proteção contra inversão da polaridade	Em separado para o sistema de potência (PS) e para a carga de potência (PL)
N.º máx. de posições da válvula	16
N.º máx. de bobinas solenoide	32
Taxa de transmissão	38,4 kbit/s
Consumo intrínseco da corrente na tensão operacional nominal para eletrônica/sensores	Tipicamente 30 mA
Consumo intrínseco da corrente na carga de tensão de operação nominal	Típico 30 mA
Tensão de funcionamento nominal CC	24 V
Corte residual	4 Vss
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B2-L
Peso do produto	690 g
IO-Link®, tecnologia de conexão	Dispositivo, 5 pinos
IO-Link®, versão do protocolo	Device V 1.1
IO-Link®, modo de comunicação	COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link®, classe de conexão	Device B
IO-Link®, número de portas	Device 1
IO-Link®, largura dos dados de processo OUT	Dispositivo 1-4 byte
IO-Link®, tempo mínimo de ciclo	Device 3,2 ms
Comprimento máx. da linha	20 m
Tipos de comunicação	IO-Link®
Secção cruzada do condutor nominal	1 mm²
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Material da tampa	Alumínio fundido