

# Tubo plástico PAN-4X0,75-SI

Número de referência: 152697

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                                   | Valor                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diâmetro externo                                 | 4 mm                                                                                                                                                                        |
| Raio de curvatura relevante para a taxa de fluxo | 18 mm                                                                                                                                                                       |
| Diâmetro interior                                | 2.9 mm                                                                                                                                                                      |
| Raio de curvatura mín.                           | 12 mm                                                                                                                                                                       |
| Características do tubo                          | com aptidão para cadeias de energia                                                                                                                                         |
| Pressão da operação dependente da temperatura    | -0.095 MPa...1.5 MPa<br>-0.95 bar...15 bar<br>-13.775 psi...217.5 psi                                                                                                       |
| Certificado                                      | TÜV                                                                                                                                                                         |
| Classificação marítima                           | Ver certificado                                                                                                                                                             |
| Autoridade emissora do certificado               | B 013277 0506 00                                                                                                                                                            |
| Meio de funcionamento                            | Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                                                                                                                         |
| Em conformidade com LABS                         | VDMA24364-B2-L                                                                                                                                                              |
| Temperatura ambiente                             | -30 oC...80 oC                                                                                                                                                              |
| Peso do produto por comprimento                  | 0.006 kg/m                                                                                                                                                                  |
| Conexão pneumática                               | Para união rápida com diâmetro externo de 4 mm<br>Para conexão dentada com diâmetro interno de 3 mm com porca de capa<br>Para o diâmetro interno de 3 mm da conexão dentada |
| Cor                                              | Prata                                                                                                                                                                       |
| Dureza da margem                                 | D 55 +/-3                                                                                                                                                                   |
| Observação sobre os materiais                    | Em conformidade com a RoHS                                                                                                                                                  |
| Material do tubo                                 | TPE-A                                                                                                                                                                       |