


Válvula on/off MS4-EE-AGC-V24

Número de referência: 8232830

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Série	MS
Tamanho	4
Construção	Bobina do pistão
Tipo de atuação	Elétrico
Função de escape de ar	Não estrangulável
Acionamento manual auxiliar	Detenção Sem detenção
Método de reposição	Mola mecânica
Tipo de controlo	Pilotado
Função da válvula	3/2 vias, fechadas, monoestáveis
Pressão operacional	0.4 MPa...1.4 MPa 4 bar...14 bar
Sobreposição	Sobreposição positiva
Valor C	9.5 l/sbar
Valor b	0.44
Caudal nominal normal (normalizado de acordo com a norma DIN 1343)	2000 l/min
Ciclo de funcionamento	100%
Características da bobina	24V CC: 1,5W
Meio de funcionamento	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gases inertes
Nota sobre o meio operacional/controlo	A operação lubrificada é possível (no caso em que a operação lubrificada será sempre obrigatória)
Classe de resistência à corrosão (CRC)	2 - tensão moderada da corrosão
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS
Em conformidade com LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura do meio	-10 oC...60 oC
Nível de proteção	IP65
Temperatura ambiente	-10 oC...60 oC
Alimentação segura	Ver informação complementar do material
Tipo de montagem	Alternativa: Instalação em linha Através dos acessórios
Posição de montagem	Qualquer um

Característica	Valor
Direção de fluxo	Não reversível
Peso do produto	405 g
Conexão pneumática 1	G3/8
Conexão pneumática 2	G3/8
Conexão pneumática 3	G1/4
Conexão da alimentação de ar de piloto	Interno
Ligação elétrica	De acordo com EN 175301-803
Material de vedações	NBR
Material da caixa	Alumínio fundido