

# Lubrificador MS6-LOE-AGE-R

Número de referência: 8232972

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                                                     | Valor                                                                |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Tamanho                                                            | 6                                                                    |
| Série                                                              | MS                                                                   |
| Posição de montagem                                                | Vertical +/- 5°                                                      |
| Construção                                                         | Lubrificante por névoa de óleo padrão proporcional                   |
| Capacidade de óleo máx.                                            | 75 cm³                                                               |
| Proteção da bacia                                                  | Proteção da bacia plástica                                           |
| Pressão operacional                                                | 0.1 MPa...1.6 MPa<br>1 bar...16 bar<br>14.5 psi...232 psi            |
| Taxa de fluxo mínimo para função do lubrificante                   | 50 l/min                                                             |
| Caudal nominal normal (normalizado de acordo com a norma DIN 1343) | 7200 l/min                                                           |
| Meio de funcionamento                                              | Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>Gases inertes |
| Nota sobre o meio operacional/controlo                             | É possível o funcionamento com a lubrificação com óleo               |
| Classe de resistência à corrosão (CRC)                             | 2 - tensão moderada da corrosão                                      |
| Em conformidade com LABS                                           | VDMA24364-B1/B2-L                                                    |
| Temperatura de armazenamento                                       | -10 oC...60 oC                                                       |
| Alimentação segura                                                 | Ver informação complementar do material                              |
| Temperatura do meio                                                | -10 oC...60 oC                                                       |
| Viscosidade do óleo                                                | ISO VG 32                                                            |
| Temperatura ambiente                                               | -10 oC...60 oC                                                       |
| Peso do produto                                                    | 900 g                                                                |
| Tipo de montagem                                                   | Alternativa:<br>Instalação em linha<br>Através dos acessórios        |
| Conexão pneumática 1                                               | G3/4                                                                 |
| Conexão pneumática 2                                               | G3/4                                                                 |
| Observação sobre os materiais                                      | Em conformidade com a RoHS                                           |
| Material da base de apoio                                          | Alumínio fundido                                                     |
| Material de vedações                                               | NBR                                                                  |
| Material da caixa                                                  | Alumínio fundido                                                     |
| Material do copo                                                   | PC                                                                   |