


# Unidades de tratamento de ar combinadas MSB6-1/2:J4:M1

Número de referência: 8233028

FESTO



## Ficha técnica

| Característica                         | Valor                                                                                                                         |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tamanho                                | 6                                                                                                                             |
| Série                                  | MS                                                                                                                            |
| Bloqueio do atuador                    | Botão rotativo com retenção<br>pode ser fechada com acessórios                                                                |
| Posição de montagem                    | Vertical +/-5°                                                                                                                |
| Drenagem do condensador                | Completamente automático                                                                                                      |
| Construção                             | Filtro/regulador/lubrificante                                                                                                 |
| Volume de condensado máx.              | 38 ml                                                                                                                         |
| Grau de filtração                      | 5 µm                                                                                                                          |
| Capacidade de óleo máx.                | 75 cm³                                                                                                                        |
| Função do controlador                  | Pressão de saída constante<br>Com compensação da pressão principal<br>Com escape secundário<br>Com função de fluxo de retorno |
| Proteção da bacia                      | Proteção da bacia plástica                                                                                                    |
| Indicador de pressão                   | Com medidor de pressão                                                                                                        |
| Pressão operacional                    | 0.2 MPa...1.2 MPa<br>2 bar...12 bar                                                                                           |
| Taxa de regulação da pressão           | 0.5 bar...12 bar                                                                                                              |
| Taxa de fluxo padrão máx.              | 3600 l/min                                                                                                                    |
| Meio de funcionamento                  | Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:4:-]<br>Gases inertes                                                          |
| Nota sobre o meio operacional/controlo | A operação lubrificada é possível (no caso em que a operação lubrificada será sempre obrigatória)                             |
| Classe de resistência à corrosão (CRC) | 2 - tensão moderada da corrosão                                                                                               |
| Em conformidade com LABS               | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                                             |
| Temperatura de armazenamento           | -10 oC...60 oC                                                                                                                |
| Qualidade do ar na saída               | Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [6:4:-]                                                                           |
| Temperatura do meio                    | -10 oC...60 oC                                                                                                                |
| Temperatura ambiente                   | -10 oC...60 oC                                                                                                                |
| Peso do produto                        | 1510 g                                                                                                                        |
| Tipo de montagem                       | Através dos acessórios                                                                                                        |
| Conexão pneumática 1                   | G1/2                                                                                                                          |

| Característica       | Valor            |
|----------------------|------------------|
| Conexão pneumática 2 | G1/2             |
| Material de vedações | NBR              |
| Material do filtro   | PE               |
| Material da caixa    | Alumínio fundido |
| Material do copo     | PC               |