

Conjunto de montagem paralelo EAMM-U-110-S60-100A-207

Número de referência: 8234882

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	110
Posição de montagem	Qualquer um
Relação de transmissão	1:1
Velocidade rotacional máx.	5000 1/min
Em conformidade com LABS	VDMA24364 zona III
Temperatura de armazenamento	-25 oC...60 oC
Humidade relativa	0 - 95 %
Nível de proteção	IP40
Temperatura ambiente	-10 oC...60 oC
Momento de inércia	799 kgmm ²
Acionamento de torque sem carga	0.3 Nm
Torque transmissível	25 Nm
Peso do produto	6420 g
Código da interface, atuador	S60
Código da interface, Motor in	100A
Observação sobre os materiais	Em conformidade com a RoHS