


Ventil cu scaun inclinat VZXF-L-M22C-M-A-N2-450-M1-V4V4T-50-4

Numar piesa: 1002561

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Structura constructiva	Ventil cu scaun cu actionare cu piston
Tip de actionare	pneumatic
Principiul de etansare	slab
Pozitie de instalare	orice
Tipul de montare	Instalarea liniei
Conexiune de linie	Mufa cu filet 2 NPT conform ANSI/ASME B 1.20.1
Latimea nominala	45 mm
Funcție de ventil	2/2 monostabil inchis
Directia de curgere	nu este reversibil
Presiune mediu	0 MPa...0.4 MPa 0 bar...4 bar
Presiune nominala armatura PN	40
Funcția de evacuare a aerului	nu se poate droseliza
Tip de revenire	arc mecanic
Tipul de comanda	control extern
Conexiune pneumatica	Filet interior G1/8
Presiune de lucru	0.6 MPa...1 MPa 6 bar...10 bar 87 psi...145 psi
Mediu	Abur Gaze inerte aer comprimat filtrat, finete de filtrare 200 µm
Directia debitului	Peste scaunul ventilului, pentru medii gazoase
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Vascozitate max.	600 mm²/s
Temperatura medie	-40 °C...200 °C
Temperatura ambianta	-10 °C...60 °C
Debit Kv	34.5 m³/h
Nota privind materialele	Conform RoHS
Conformitatea LABS	VDMA24364 zona III
Material carcasa armatura	Otel inoxidabil turnat
Cod material pentru carcasa armaturii	1.4408
Material de etansare a fusului	PTFE

Caracteristica	Valoare
Material de etansare a scaunului	PTFE
Greutate produs	3500 g
Marca CE (consultati Declaratia de conformitate)	conform Directivei UE privind echipamentele sub presiune
Marca UKCA (consultati Declaratia de conformitate)	conform reglementarilor UK privind echipamentele sub presiune
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	3 - stres intens de coroziune
Material carcasa de actionare	otel inoxidabil aliaj inalt