


# Amortizor de zgomot AMTE-M-LH-M5

Numar piesa: 1205858

FESTO



## Fisa de date

| Caracteristica                              | Valoare                                                            |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Pozitie de instalare                        | orice                                                              |
| Unitate de ambalare                         | 20                                                                 |
| Presiune de lucru                           | 0 MPa...1 MPa<br>0 bar...10 bar                                    |
| Debit in raport cu atmosfera                | 255 l/min                                                          |
| Protectie la explozie                       | Zona 1 (ATEX)<br>Zona 2 (ATEX)<br>Zona 21 (ATEX)<br>Zona 22 (ATEX) |
| Mediu de operare                            | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                      |
| Nota referitoare la mediul de lucru/comanda | Este posibila functionarea cu ulei                                 |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK        | 1 - stres redus la coroziune                                       |
| Conformitatea LABS                          | VDMA24364-B1/B2-L                                                  |
| Nivel de presiune acustica                  | 72 dB(A)                                                           |
| Temperatura ambianta                        | -40 °C...80 °C                                                     |
| Greutate produs                             | 1.5 g                                                              |
| Conexiune pneumatica                        | M5                                                                 |
| Material insertie amortizor de zgomot       | Bronz                                                              |
| Material pivot de insurubare                | Alama                                                              |
| Nota privind materialele                    | Conform RoHS                                                       |