


Convertor PE VPE-1/8-2N-SW

Numar piesa: 12595

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Conform cu standardul	EN 60947-5-1
Marca CE (consultati Declaratia de conformitate)	conform Directivei UE privind joasa tensiune
Marca UKCA (consultati Declaratia de conformitate)	conform reglementarilor UK privind echipamentele electrice
Variabila masurata	Presiune relativa
Metoda de masurare	Traductor de presiune pneumatic-electric
Presiune de lucru	-0.095 MPa...0 MPa -0.95 bar...0 bar
Presiune de suprasarcina max.	1 bar
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Este posibila functionarea cu ulei
Temperatura medie	0 °C...60 °C
Temperatura ambianta	0 °C...60 °C
Iesire de comutare	prin contact
Functia de comutare	Valoare de prag cu histerezis fix
Functia elementului de comutare	Schimbator
Punctul de pornire	-0.25 bar
Punct de deconectare	0.1 bar
Frecventa max. de comutare	1 Hz
Curent minim de sarcina	100 mA
Domeniu de tensiune de lucru CA	12 V...250 V
Domeniu de tensiune de lucru CC	12 V...250 V
Categoria de utilizare a sarcinii inductive	CA-14 DC-13
Categoria de utilizare sarcina rezistiva	AC-12 DC-12
Conector electric	3 fire de conexiune
Conexiune electrica 1, tehnologie de conectare	capat deschis
Lungime cablu	0.5 m
Material manta de cablu	PVC
Tipul de montare	pe cadrul de montare 2n cu orificiu de trecere optional:
Pozitie de instalare	orice

Caracteristica	Valoare
Conexiune pneumatica	G1/8
Material carcasa	Ranforsat cu PA POM Otel VMQ (silicon)
Material contact de comutare	Argint
Material conector electric	acoperit cu staniu
Material membrana	Cauciuc cloroprenic
Optiuni de setare	fix
Tip de protectie	IP67
Tensiune de izolare	2 kV
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nivel de poluare	3