

# Racord de trecere QSSK-6

Numar piesa: 130638

FESTO



## Fisa de date

| Caracteristica                                          | Valoare                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensiune                                              | Standard                                                                                                                                                           |
| Latimea nominala                                        | 3 mm                                                                                                                                                               |
| Tip de furtun admis                                     | PAN-<br>PAN-MF-<br>PAN-R-<br>PAN-VO..<br>PEN-<br>PFAN-<br>PLN-<br>PTFEN-<br>PUN-<br>PUN-CM-<br>PUN-DUO-<br>PUN-H-<br>PUN-H-DUO-<br>PUN-S-<br>PUN-S-DUO-<br>PUN-VO- |
| Adancime de cuplare a furtunului                        | 13.7 mm                                                                                                                                                            |
| Pozitie de instalare                                    | orice                                                                                                                                                              |
| Design                                                  | Schott                                                                                                                                                             |
| Unitate de ambalare                                     | 1                                                                                                                                                                  |
| Structura constructiva                                  | Principiul push-pull                                                                                                                                               |
| Presiune de functionare interval complet de temperatura | -0.095 MPa...0.6 MPa<br>-0.95 bar...6 bar<br>-13.775 psi...87 psi                                                                                                  |
| Presiune de lucru in functie de temperatura             | -0.095 MPa...1.4 MPa<br>-0.95 bar...14 bar<br>-13.775 psi...203 psi                                                                                                |
| Indicatie referitoare la presiunea de lucru             | Apă: max. 0,6 MPa la 0 - 50 °C                                                                                                                                     |
| Mediu de operare                                        | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>Apa (lichida, fara gheata)                                                                                        |
| Nota referitoare la mediul de lucru/comanda             | Este posibila functionarea cu ulei                                                                                                                                 |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK                    | 1 - stres redus la coroziune                                                                                                                                       |
| Conformitatea LABS                                      | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                                                                                  |
| Temperatura ambianta                                    | -10 °C...80 °C                                                                                                                                                     |
| Greutate produs                                         | 20 g                                                                                                                                                               |

| Caracteristica                            | Valoare                          |
|-------------------------------------------|----------------------------------|
| Conector pneumatic 1                      | pentru furtun cu Ø exterior 6 mm |
| Conexiune pneumatica 2                    | pentru furtun cu Ø exterior 6 mm |
| Inel de eliberare de culoare              | albastru                         |
| Nota privind materialele                  | Conform RoHS                     |
| Material carcasa                          | PBT                              |
| Material inel detasabil                   | POM                              |
| Material garnitura furtun                 | NBR                              |
| Material segment de prindere a furtunului | otel inoxidabil aliaj inalt      |